

# Serie depósitos AquaAroma



## AquaAroma y AquaAroma Crema - agua optimizada para el mejor café

Los filtros AquaAroma y AquaAroma Crema reducen la dureza carbónica del agua potable y protegen las máquinas de espresso y las cafeteras frente a la acumulación de cal. El material del filtro reduce las sustancias que perjudican el olor y el sabor, como p.ej., el cloro. Así se optimiza el aroma.

Los filtros AquaAroma son aptos para el uso en sistemas de depósito concebidos al efecto o reequipados, así como para máquinas de café automáticas móviles con depósito de agua integrado. El cartucho filtrante AquaAroma filtra el agua durante el llenado del depósito. De este modo, todo el volumen del depósito de agua está lleno de agua filtrada.

## Lleno de ventajas

- Puede colocarse en posición horizontal dentro del depósito de agua
- Descarbonatación ajustable mediante el anillo aromatic en función de la calidad local del agua
- Presión del agua y temperatura constantes durante todo el proceso
- Reducción de los gastos de mantenimiento
- Cambio de filtro en menos de un minuto



## Aplicación BRITA Professional Filter Service

La aplicación Filter Service es su ayudante perfecto. Esta herramienta única e integral le ayuda a determinar el tipo y tamaño correctos del filtro para sus necesidades específicas. Proporciona directrices de instalación detalladas para técnicos de servicio, calcula cuándo es necesario cambiar los cartuchos y tiene muchas más capacidades innovadoras.

Descárgala gratis en




O visita <https://professional.brita.net/app>

## Descubra el impecable sabor a café

### AquaAroma

Filtros para el uso de máquinas de café con sistema de depósito (funcionamiento gravitatorio).



Los filtros AquaAroma son aptos para el uso en sistemas de depósito, así como para máquinas de café automáticas móviles con depósito de agua integrado.



### AquaAroma Crema

Filtros para el uso en máquinas de café con depósito de agua integrado (funcionamiento de succión).



El rendimiento del filtro del AquaAroma Crema se puede ajustar de manera óptima a las condiciones locales del agua. Para determinar el ajuste correcto según la dureza del agua in situ, se suministra con cada filtro un test de dureza. Los filtros AquaAroma Crema son adecuados para su uso en cafeteras automáticas con sistemas de depósito de agua integrados y concebidos al efecto. La inocuidad alimentaria de los productos para el filtrado de agua BRITA Professional es analizada y controlada por institutos independientes.



	AquaAroma			AquaAroma Crema	
Tecnología	Decarbonisation				
Medidas de la caja del cartucho	89,6 mm (Diámetro de la caja del cartucho)/ 36,2 mm (Altura de la caja del cartucho)			42,8/106,9/60,8 mm (an./al./pr.)	
Water intake temperature	4 - 30 °C				
Número de artículo	216000 (paquete de 1)/235600 (paquete de 60)			101831 (paquete de 1)   1001368 (paquete de 60)	
Capacidad típica; tomando en consideración la dureza de carbonatos local - AquaAroma Crema					
Ajuste anillo de aroma	Tazas 35 ml	Tazas 130 ml	Tazas 150 ml	Definición	Capacidad <sup>1</sup>
Nivel A	6.300	-	1.470	agua blanda	220 l
Nivel B	4.300	-	1.000	agua de dureza media	150 l
Nivel C	2.300	-	540	agua dura	80 l
Capacidad típica; tomando en consideración la dureza de carbonatos local - AquaAroma					
	Tazas 35 ml	Tazas 130 ml	Tazas 150 ml	Dureza de carbonatos	Capacidad <sup>1</sup>
	-	1.860	1.610	6 °dH	242 l
	-	1.390	1.210	8 °dH	181 l
	-	1.120	970	10 °dH	145 l
	-	930	810	12 °dH	120 l
	-	800	690	14 °dH	103 l
	-	700	600	16 °dH	90 l
	-	620	540	18 °dH	81 l
Notas	<sup>1</sup> Las capacidades indicadas se han comprobado y calculado a partir de las circunstancias habituales de aplicación y de maquinaria. Los datos indicados podrán variar en función de los factores de influencia externos (por ejemplo, calidad variable del agua de red y/o tipo de máquina).				

El agua de alimentación empleada para el sistema de filtrado de agua BRITA ha de ser exclusivamente de calidad potable.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

**BRITA Iberia, S.L.U.**

C/Valencia 307 2<sup>o</sup>- 4<sup>o</sup> | 08009 Barcelona | España

Tel.: +34 93 34275-70 | Fax: +34 93 34275-71

csbrita@brita.net | www.profesional.brita.es

**Oficinas Centrales: BRITA SE**

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Alemania

Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033

info@brita.net | www.brita.net